



KGS 216 M Set mit 2. Hartmetall-Sägeblatt

- Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse mit Zugfunktion - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED
- Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
- Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Sägeblattneigung von -2 bis 47°, somit für Hinterschnitte geeignet
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
- Schnellspannzwinde zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen

Bestell-Nr. EAN-Code	613216900 4061792225916
Abmessungen	710 x 476 x 512 mm
Auflagefläche	345 x 730 mm
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	70 / 40 mm
Schnittkapazität 90°/90°	305 x 70 mm
Schnittkapazität 45°/45°	215 x 40 mm
Drehtellereinstellung links/rechts	50 / 50 °
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Sägeblatt	216 x 30 mm
Nennaufnahmeleistung	1200 W
Nennaufnahmeleistung S1 100%	1200 W
Nennaufnahmeleistung S6 20%	1500 W
Leerlaufdrehzahl	5000 /min
Drehzahl bei Nennlast	3750 /min
Schnittgeschwindigkeit	57 m/s
Gewicht	13.4 kg
Kabellänge	2 m

Lieferumfang

Sägeblatt "Precision cut wood - classic" 216x30 Z40, zweites Hartmetall-Sägeblatt, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack