



## RWEV 1200-2

- Universelles Zweigang-Rührwerk zum komfortablen Rühren und Mischen bis 50 Liter
- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung
- Gummiecken am Gehäuse für effektiven Schutz vor Beschädigungen, sicheres Ablegen und rutschfestes Anlehnen an die Wand
- Seitlicher Kabelaustritt reduziert die Gefahr eines Kabelbruchs
- Hohes Drehmoment durch Zweiganggetriebe für zähflüssige Materialien
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Spritzwassergeschützte Motorabdeckung zum Schutz gegen Schmutz, Dreck und Spritzwasser
- Elektronischer Sanftanlauf für spritzfreies Arbeiten
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl

Bestell-Nr.	61404900
EAN-Code	4061792221505
Nennaufnahmeleistung	1200 W
Abgabeleistung	600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 300 / 0 - 650 / min
Gänge	2
Max. Rührkorb-Durchmesser	140 mm
Max. empfohlene Mischmenge	50 l
Werkzeugaufnahme	Innengewinde M 14
Spannhalsdurchmesser	50 mm
Gewicht ohne Netzkabel	4.3 kg
Kabellänge	4 m

### Lieferumfang

Rührstab Typ RS-R3 (Ø 140 mm), Maulschlüssel