



KGS 18 LTX BL 254 mit Zugfunktion

- Kompakte Akku-Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Leistungsstarker Brushless-Motor für kraftvolles Sägen wie mit einer Netzmaschine
- Bis zu 205 Schnitte in Weichholz 80 x 80 mm pro Akkuladung (LiHD 10 Ah)
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED
- Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
- Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Sägeblattneigung von -2 bis 47°, somit für Hinterschnitte geeignet
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Sanftanlauf und Überlastschutz für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
- Schnellspannzwinde zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr. EAN-Code	614254850 4061792230422
Akkuspannung	18 V
Auflagefläche	345 x 760 mm
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	92 / 47 mm
Schnittkapazität 90°/90°	305 x 92 mm
Schnittkapazität 45°/45°	215 x 47 mm
Drehtellereinstellung links/rechts	50 / 50 °
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Sägeblatt	254 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	4000 /min
Max. Schnittgeschwindigkeit	53 m/s
Gewicht ohne Akkupack	14.8 kg

Lieferumfang

Sägeblatt "Cordless cut wood - classic" 254x30 Z48, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack, ohne Akkupack, ohne Ladegerät