



KGS 18 LTX BL 305 mit Zugfunktion

- Größte Akku-Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Leistungsstarker Brushless-Motor für kraftvolles Sägen wie mit einer Netzmaschine
- Bis zu 120 Schnitte in Weichholz 100 x 100 mm pro Akkuladung (LiHD 10 Ah)
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED
- Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
- Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Sägeblattneigung beidseitig bis 47° für maximale Flexibilität
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Sanftanlauf und Überlastschutz für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
- Schnellspannzwinde zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr. EAN-Code	614305810 4061792235861
Art des Akkupacks	LiHD
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 8 Ah
Auflagefläche	345 x 770 mm
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	110 / 67 mm
Schnittkapazität 90°/90°	305 x 110 mm
Schnittkapazität 45°/45°	215 x 67 mm
Drehtellereinstellung links/rechts	50 / 60 °
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 47 °
Sägeblatt	305 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	3700 /min
Max. Schnittgeschwindigkeit	59 m/s
Gewicht ohne Akkupack	17.4 kg
Gewicht mit Akkupack	18.4 kg

Lieferumfang

Sägeblatt "Cordless cut wood - classic" 305x30 Z56, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack, 2 LiHD Akkupacks (18 V/8,0 Ah), Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED"