



SXE 150-2.5 BL

- Extrem leichter und flacher Exzentrerschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung
- Schwingkreis 2,5 mm für höchste Oberflächenqualität bei guter Abtragsleistung
- Rutschfester Paddle-Schalter mit Totmannfunktion für sicheres Starten und wahlweise auch Steuern der Drehzahl
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Schleifen mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronische Voreinstellung des gewünschten Drehzahlbereichs
- Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen
- Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb
- Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Separater Hauptschalter schützt vor ungewolltem Starten
- Motor- und Tellerbremse ermöglicht schnelles Ablegen der Maschine
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
- Zum Arbeiten mit 125-mm-Schleifblättern kann der Schleifteller "multi-hole" Ø 125 mm verwendet werden (Zubehör 630264000)
- Servicefreundlich durch austauschbares Kabel
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Bestell-Nr.	615025700
EAN-Code	4007430320834
Durchmesser des Stütztellers	150 mm
Nennaufnahmeleistung	350 W
Leerlaufdrehzahl	4000 - 10000 /min
Schwingzahl bei Leerlauf	8000 - 20000 /min
Schwingkreis	2.5 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1 kg
Kabellänge	4.3 m

Lieferumfang

Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung, Maulschlüssel, metaBOX 145