



PE 15-25 Set

- Renovierungs-Set mit drehmomentstarkem Polierer zum Restaurieren von Fachwerkbalken und zum Strukturieren von Holz
- Maximale Produktivität durch kraftvollen 1.500-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung beim Arbeiten
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Bestell-Nr.	615250500
EAN-Code	4007430324191

Für Stützteller bis max.	180 mm
Nennaufnahmeleistung	1500 W
Abgabeleistung	870 W
Leerlaufdrehzahl	700 - 2500 /min
Drehzahl bei Nennlast	2250 /min
Drehmoment	18 Nm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht ohne Netzkabel	2.4 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

Zusatzhandgriff, Schutzbrille, 3 Tellerbürsten (130 mm; P46, P60, P80), metaBOX 165 L