



ISA 24 Integrierte Staubabsaugung für KH 18 LTX BL 24 Q

- Extrem leichte und kompakte Staubabsaugung für staubfreies Bohren in Beton, Stein und Mauerwerk
- Einfache, werkzeuglose Montage an den Akku-Hammer KH 18 LTX BL 24 Q
- Ideal zum Arbeiten über Kopf oder in staubsensiblen Bereichen
- Gesundheitsschonendes Arbeiten durch HEPA-Filter für kleinste Staubpartikel
- Exakt einstellbar für verschiedene Bohrtiefen und Bohrerlängen
- Werkzeuglos austauschbarer Absaugkopf mit verschleißarmen Bürsten
- 3 Sekunden Nachlaufzeit zur Absaugung des Reststaubes aus dem Bohrloch
- Einfach entleerbarer, transparenter Auffangbehälter, z.B. für 160 Bohrungen Ø 6 / 40 mm
- 100% Bohrleistung bei aktiver Staubabsaugung dank Antrieb durch eigenen Motor

Bestell-Nr.	631357850
EAN-Code	4061792219618

Bohrer-Ø	5 - 16 mm
Max. Bohrerlänge	160 mm
Nennaufnahmeleistung	65 W
Gewicht	1.1 kg