



## Combo Set 2.8.1 18V BS 18 + SSD 18 LT 200 BL

- Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL: Kompakter bürstenloser Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm
- Akku-Bohrschrauber BS 18: Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz


Bestell-Nr.  
EAN-Code

68519300  
4061792210561


### Lieferumfang

Akku-Bohrschrauber BS 18, Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 145 L

### Akku-Bohrschrauber BS 18

	Akkuspannung	18 V
	Max. Drehmoment weich	24 Nm
	Max. Drehmoment hart	48 Nm
	Einstellbares Drehmoment	0.5 - 4.5 Nm
	Bohr-Ø Stahl	10 mm
	Bohr-Ø Weichholz	20 mm
	Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1600 /min
	Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
	Gewicht ohne Akkupack	0.92 kg
	Gewicht mit Akkupack	1.3 kg
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz</li> <li>• Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle</li> <li>• Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar</li> <li>• Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: <a href="http://www.cordless-alliance-system.com">www.cordless-alliance-system.com</a></li> </ul>		

### Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL

	Akkuspannung	18 V
	Max. Schraubengröße	M16
	Max. Leerlaufdrehzahl	3050 /min
	Max. Schlagzahl	3750 /min
	Max. Drehmoment	200 Nm
	Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	3
	Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
	Gewicht ohne Akkupack	1.17 kg
	Gewicht mit Akkupack	1.57 kg
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm</li> <li>• Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz</li> <li>• Drei Drehzahl-/Drehmomentstufen für vielfältige Einsatzbereiche</li> <li>• Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle</li> <li>• Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit</li> <li>• Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar</li> </ul>	