



Combo Set 2.8.4 18V BS 18 LT BL + SSD 18 LT 200 BL

- Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL: Kompakter bürstenloser Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm
- Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL: Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen

Bestell-Nr.
EAN-Code

68519600
4061792210592

Lieferumfang

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL, Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL, 2 Li-Power Akkupack (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 55, metaBOX 145 L

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL



| | |
|---|-------------------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Max. Drehmoment weich | 34 Nm |
| Max. Drehmoment hart | 75 Nm |
| Einstellbares Drehmoment | 0.7 - 8 Nm |
| Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
| Bohr-Ø Weichholz | 38 mm |
| Leerlaufdrehzahlen | 0 - 600 / 0 - 2100 /min |
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.2 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 1.6 kg |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle • Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com | |

Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL



| | |
|--|-------------------------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Max. Schraubengröße | M16 |
| Max. Leerlaufdrehzahl | 3050 /min |
| Max. Schlagzahl | 3750 /min |
| Max. Drehmoment | 200 Nm |
| Drehzahl-/Drehmoment-Stufen | 3 |
| Werkzeugaufnahme | Innensechskant 1/4" (6,35 mm) |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.17 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 1.57 kg |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz • Drei Drehzahl-/Drehmomentstufen für vielfältige Einsatzbereiche • Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit • Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar | |