



## Combo Set 2.9.3 18V BS 18 LT BL + SSW 18 LT 300 BL

- Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL: Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm
- Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL: Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen

Bestell-Nr.  
EAN-Code

685203000  
4061792210660

### Lieferumfang

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL, Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL, 2 Li-Power Akkupack (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 55, MetaBOX 145 L

### Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL



Akkuspannung	18 V
Max. Drehmoment weich	34 Nm
Max. Drehmoment hart	75 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.7 - 8 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	38 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 600 / 0 - 2100 /min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.2 kg
Gewicht mit Akkupack	1.6 kg
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen</li> <li>• Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben</li> <li>• Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle</li> <li>• Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar</li> <li>• Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung</li> <li>• Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: <a href="http://www.cordless-alliance-system.com">www.cordless-alliance-system.com</a></li> </ul>	

### Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL



Akkuspannung	18 V
Max. Schraubengröße	M16
Max. Leerlaufdrehzahl	3050 /min
Max. Schlagzahl	3900 /min
Max. Drehmoment	300 Nm
Max. Lösemoment	480 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	3
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm)
Gewicht ohne Akkupack	1.18 kg
Gewicht mit Akkupack	1.58 kg
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm</li> <li>• Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz</li> <li>• Drei Drehzahl-/Drehmomentstufen für vielfältige Einsatzbereiche</li> <li>• Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle</li> <li>• Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit</li> <li>• Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar</li> <li>• Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: <a href="http://www.cordless-alliance-system.com">www.cordless-alliance-system.com</a></li> </ul>	