

11.1 **PODCA CE**
Značka navedena v (CSP 931) 2016/425. Rokavice podľa EN 388:2016-A1:2018 a EN ISO 21420:2020. Kožgóna nitrika B. Kontrola a certifikácia produktu vykonaná CTC - Parc S.C., T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 - Francie. Notified Body number: 0075 EU vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto adrese: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

Večnamsenske delovne rokavice

Identifikacijski podatki






Izdelek 09 4307 Večnamsenske delovne rokavice
Radčica 01 Prevod originalnih navodil za uporabo
Datum izdobre 02/2022

Splošni napotki

Navodila za uporabo morate prebrati, jih upoštevati, shraniti za poznejšo uporabo in imeti vedno na voljo.

Razlaga piktogramov

Dosežena zmogljivostna stopnja velja samo za povsino dlani rokavice. Najnižja zmogljivostna stopnjeje 1 / A. Najvišja zmogljivostna stopnja je 4 / 5 / F. In testirano: X. Zmogljivostna stopnja 0: rokavica ne izpolnjuje mehanskih zahtev.

Zmogljivost zaščitne delovne rokavice za mehanske obremenitve	Raven
 A	Odpornost proti obrabi 1-4
 B	Odpornost proti urezu (Coup-test) 1-5
 C	Sila nadaljnjega trganja 1-4
 D	Sila predruga 1-4
 E	Odpornost proti urezu (TDM) A-F /X

OZNAKA IZDELKA

Obešna varovalna oprema je skladna z Uredbo o osebni varovalni opremi (EU) 2016/425.

Opis izdelka

Rupopoljne rokavice nitro, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Napopoljne rokavice nitro, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Ar: 094307_06, 094307_07, 094307_08, 094307_09, 094307_10, 094307_11, 094307_12.
Brez DMF. Tehnološki pletenje 18 gauge in dvojna prevleka iz nitrila in pekanega nitrila. Na prevleke iz nitrila se razteza od hrbišča nlepe prek členkov. Prevleka iz pekanega nitrila na dlani.

Varnost

OSNOVNI VARNOSTNI NAPOTKI

POZOR

Poškodovane zaščitne delovne rokavice

- Vlaga na zaščiti pri delodolovnih ali nestrokovno očiščenih zaščitnih delovnih rokavicah.
- Zunanji vizualni pregled zaščitnih delovnih rokavic pred vsako uporabo.
- Zaradi mehanske obrabe ali napake uporabe se lahko prečna utrditev/ovrat zaščite zmanjša.
- Pri poškodbah, kot so zareze, luknje ali odprti šivi, se zaščitnih delovnih rokavic ne uporablja več.

POZOR

Alergična reakcija

- Rokavice so iz materialov, ki lahko izzovejo alergične reakcije.
- V primeru alergične reakcije se preneha z uporabo rokavic in poišče zdravnika.

OPOZORILO

Rotirajoča orodja ali obdelovalci

- Nevarnost poškodb na zaradi udarca ali uveličanja zaščitnih delovnih rokavic.
- Ne nosite zaščitnih delovnih rokavic, če obstaja nevarnost udarca zaradi rotirajočih strojnih delov.
- Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti ne nudijo zaščite pri delih na stebli v obliki žage ali z njimi.

5.2 NAMEN UPORABE

Strojna roka pred mehanskimi nevarnostmi, odgripanimi, mehurji in drugimi površinskimi poškodbami.

Za nastanek dela v suhim in rahlo nadležnim okolju.

Opomba: zaščita je pri pokritju celotnega območja, potrebnega zaščite. Pri zaščitnih delovnih rokavicah z zadrgo se preveri njihovo tesno prileganje. Zaščitne delovne rokavice ne smejo drseti. Izberite primerno velikost rokavic.

5.3 NAPAČNA UPORABA

Brez zaščite pred kemikalijami, mikroboicidnimi, termičnimi in električnimi nevarnostmi ter nevarnostmi vzletov. Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov. Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.

6 Navodila za nošenje
Rokavice si nadenite samo v suhih rokami. Poskrbite, da se rokavica prilaga prstom, površini dlani in zapetosti. Rokavice snameite tako, da povlečete za zavrhek.

7 Čiščenje
Vse navedene zmogljivostne stopnje veljajo samo za nov izdelek in jih po pranju izdelka ni več mogoče zago-toviti. Zato pranje ali kemično čiščenje izdelkov odsvetujemo.

8 Shranjevanje

Shranjujte v originalni embalaži, na suhem mestu, zaščitenem pred svetlobo in prahom. Shranjujte pri tem- peraturah med 0 °C in +30 °C. Ne shranjujte v bližini korozivnih, agresivnih, kemičnih snovi, topil, vlage ali uma-zanije. Ne shranjujte v prepričljivem stanju ali pod obremenitvijo teže. Obzornost: 5 let.

9 Datum proizvodnje

Za datum proizvodnje glejte natis ☐IMMLLLL na etiketi.

10. Odstranjevanje

Po ustrezni uporabi odstranite med praznile odpadke.

Po stiku z okuženimi ali drugimi nevarnimi snovmi ter kemikalijami upoštevajte predpise za odstranjevanje proizvajalca kemikalij in jih odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

11. Certifikat

11.1 VSKLADU S CE

Skladnost z Uredbo o osebni varovalni opremi (EU) 2016/425. Rokavica je v skladu z EN 388:2016-A1:2018 in EN ISO 21420:2020. Kategorija negativni B. Testirano in certificirano strani: CTC - Parc S.C., T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 - Francija. Številka prijavljenega organa: 0075 Izjava (EU o skladnosti) je na voljo na naslednjem naslovu: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

Universalkhandske

Identifikationsuppgifter






Produkt 09 4307 Universalkhandske
Version 01 Översättning av originalbruksanvisningen
Tillverkningsdatum 02/2022

Allmänna anvisningar

Läs, beakta och förvara bruksanvisningen för senare användning och se till att den alltid är tillgäng- lig.

Förklaring till symbolerna

Uppgedd skyddsivå gäller endast handskens handflata. Lägsta skyddsivå: 1 / A. Högsta skyddsivå: 4 / 5 / F. Inne konverter: X. Skyddsivå 0: Handsken har inte uppnått minimivärden.

Skyddsformåga, skyddshandske för mekaniska belastningar	Nivå
 A	Nöjningshållfasthet 1-4
 B	Skarphållfasthet (Coup-test) 1-5
 C	Fortsatt riktkraft 1-4
 D	Genomskickkraft 1-4
 E	Skarphållfasthet (TDM) A-F/X

3.1. PRODUKTIDENTIFIERING

Den personliga skyddsutrustningen uppfyller kraven i förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning.

4. Produktbeskrivning

Tillgängliga handskstorlekar: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Artiklar: 094307_06, 094307_07, 094307_08, 094307_09, 094307_10, 094307_11, 094307_12.
DMF-fri, 18 gauge stickningssteknik och dubbel beläggning av nitril och sandad nitrilbeläggning. In- nitrilbeläggningen rör på handryggen från över fingrarnas område. Sandad nitrilbeläggning å handflatan.

5. Säkerhet

GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSFORESKRIFTER

FÖRSIKTIGHET

Skadade skyddshandskar

- Skyddet försvagas om skyddshandskarna är skadade eller inte rengöras på rätt sätt.
- Ytter visuell kontroll av skyddshandskarna före varje användning.
- Den ursprungliga skyddseffekten kan försvagas genom mekanisk nöjning eller felaktig användning.
- Använd inte skyddshandskarna om de har skador som revor, hål eller öppna sömmar.

FÖRSIKTIGHET

Allergisk reaktion

- Handskarna består av material som kan orsaka allergiska reaktioner.
- Vid en allergisk reaktion ska du sluta använda handskarna och uppsöka läkare.

VARNING

Roterande verktyg eller arbetsstycken

- Riså för handskador på grund av att skyddshandskar fastnar eller dras in.
- Bör inte skyddshandskar om det finns risk för att de fastnar i roterande maskindelar.
- Genomsärningshudsksade handskar ger inget skydd vid arbeten på eller med släiformade klingor.

5.2 ANVÄNDNING FÖR AVSETT ÄNDAMÅL

Skyddar händerna mot mekaniska risker, skrubbsår, blåsor och andra yttliga skador.

För precisionsarbeten med torra och lätt oljiga arbetsstycken.
Optimalt skydd uppnås endast om det område som ska skyddas är helt slätt. Kontrollera att skyddshandskar nå går att stänga ordentligt om de har en stängningsfunktion. Skyddshandskarna får inte glida av handen. Vaj rätt storlek på handskarna.

5.3 FELAKTIG ANVÄNDNING

Skyddar inte mot kemiska, mikrobiologiska, termiska och elektriska faror eller skärskador. Använd inte i när- heten av roterande maskindelar. Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller handa användaren i arbetet.

6. Användningsanvisningar

Ta endast på handskarna om händerna är torra. Justera handsken vid fingrarna, handflatan och handleden. Ta av handsken genom att dra i manschettområdet.

7. Rengöring

Alla angivna skyddsivåer gäller endast för en produkt i nyöskick och kan efter att produkten har tvättats inte längre gämnas. Därför skiljer vi från att produkterna tvättas eller rengörs kemiskt.

8. Förvaring

Förvara i originalförpackningen på en ljusskyddad, dammfri och torr plats. Förvara vid en temperatur mellan 0 °C och +30 °C. Förvara inte i närheten av fukt, olja, aggressiva kemiska ämnen, lösningsmedel, fukt och smuts. Förvara inte handskarna vikta eller under viktbelastning. Hållbarhet: 5 år.

9. Tillverkningsdatum

Tillverkningsdatum se på märket ☐IMMXXXX på etiketten.

10. Avfallshantering

Sortera som restavfall efter avsett användning.

Efter kontakt med smittsamma eller andra skadliga ämnen och kemikalier, följ kemikallettverkarens avfallsö- nskeförfaranden och avfallsbestäms enligt de lokala myndigheternas föreskrifter.

11. Certifiering

11.1 ENLIGT CE

Uppfyller kraven i PSI-förordningen (EU) 2016/425. Handske enligt EN 388:2016-A1:2018 och EN ISO 21420:2020. Riskkategorori B. Provad och certifierad av CTC - Parc S.C., T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel - F-69367 Lyon Cedex 07 - Frankrike. Anmänt organ nummer: 0075 EU-förklaring om överensstämmelse finns på följande adress: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc