

6. ČISTENIE

Nečistoty, najmä cudzie látky, ako aj neopätarne čistenie môže znížiť ochranný účinnok. Odstráňte nečistoty jemnou mydlou vodou a vlažnou vodou. Po vyčistení nechať vysušiť na vzduchu pri izbovej teplote. Nečistota sa liefi, nežltá ani chemicky drsť.

7. DÁTUM VÝROBY

Dátum výroby je uvedený na výšlachu ☐ (MM/RRRR) na etikete.

8. SKLADOVANIE

Skladajte v originálnom obale chránenom pred svetlom a bez prachu v suchom prostredí. Skladajte pri teplote medzi 0 °C a 30 °C. Neskladujte v blízkosti kyslíku, agresívnych, chemických látok, rozpúšťadiel, vlhkosti a nečistôt. Neskladujte v chránenom stave ani zaťaženej hmotnosti. Zvážte: 5 rokov.

9. DOBA EXPIRÁCIE

Zbavujte najneskôr 5 rokov od dátumu výroby, ako aj v prípade poškodenia alebo silného znečistenia.

Dátum výroby je uvedený na pečiatke lepenici na zadnej strane návodu na použitie.

10. LIKVIDÁCIA

Po určenom použití zbavujte ako domový odpad.

11. CERTIFIKÁCIA

11.1. PODLAŽE

Zhoda s nariadením o OOP (EU) 2016/425. Ruksivce podľa EN 388:2016+A1:2018 a EN ISO 21420:2020. Ka-tegória podľa II. Kontrolná a certifikačná spoločnosť (modul B) vykonali: Bureau Veritas Consumer Products Ser-vices Germany GmbH - Businesspark A96 - 86842 Tuerkheim - Nemecko - Notified Body Number: 2004. EU vy-konali: a zhoda je k dispozícii na kôlpe: https://www.hellmann-group.com/service/06wrt6a2s/06c

12. FÖRÄRSKYDDSHANDSKAR AV LÄDER






1. ALLMÄNNA ANVISNINGAR

☐ Läs betalka och förvara-bruksanvisningen för senare användning och se till att den alltid är tillgänglig. ☐

2. FÖRKLARING TILL BILDSYMBOLERNA

2.1 MEKANISK BELASTNING ENLIGT EN 388:2016+A1:2018

Uppnådd skyddsnivå gäller endast handskens handflata. Lågsta skyddsnivå: 1 / A. Högsta skyddsnivå: 4 / 5 / F. Inga kontrollerat X. Skadestnivå 0. Handskarna har inte uppnått minskningen.

Skyddsformåga, skyddshandlä för mekaniska belastningar	Nivå
 A Nötningshållfästhet	1-4
 B Skårhållfästhet (Coupé-test)	1-5
 C Fortsatt mtkraft	1-4
 D Genomsnittskraft	1-4
 E Skårhållfästhet (TDM)	A/F/X

2.2 PRODUKTIDENTIFIERING

☐ Den personliga skyddsutrustningen uppfyller kraven i förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning.

3. PRODUKTBESKRIVNING

Tillgängliga handskstorlekar: 7, 8, 9, 10, 11.

Förarskyddshandskar av läder, skadade, helt av rottdäder.

Skyddsnivå 3143 enligt EN 388:2016+A1:2018.

4. SÄKERHET

4.1 GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSPÖRESKRIFTER

▲ FÖRSIKTIGHET

☐ Skadade skyddshandskar

Skyddet försämras om skyddshandskarna är skadade eller inte rengjorts på rätt sätt.

- Ytter visuellt kontroll av skyddshandskarna före varje användning.
- Den ursprungliga skyddseffekten kan försämrans genom mekanisk nötning eller felaktig användning.
- Använd inte skyddshandskarna om de har skador som revor, hål eller löpna stämvar.

▲ FÖRSIKTIGHET

☐ Allergisk reaktion

Handskarna består av material som kan orsaka allergiska reaktioner.

- Vid en allergisk reaktion ska du sluta använda handskarna och uppsöka läkare.

▲ VARNING

☐ Rotterande verktyg eller arbetstyggen

Risk för handskador på grund av att skyddshandskar fastnar eller dras in.

- Bli inte skyddshandskar om det finns risk för att de fastnar i roterande maskindelar.
- Genomkännings-skadade handskar ger inget skydd vid arbeten på eller med sågformade klingor.

4.2 AVSEDD ANVÄNDNING

Skyddar händerna med mekaniska risker, skrubbsår, blåsor och andra yttliga skador. Optimalt skydd uppnås endast om det område som ska skyddas är helt täckt. Kontrollera att skyddshandskarna går att stänga ordentligt om de har en stängningsfunktion. Skyddshandskarna får inte glida av handen. Vaj rätt storlek på handskarna.

4.3 FELAKTIG ANVÄNDNING

Skyddar inte mot termiska, mikrobiologiska, kemiska och elektriska faror eller skärskador. Använd inte i närheten av roterande maskindelar. Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller ändra användningen i arbetet.

5. ANVÄNDNINGSANVISNINGAR

Ta endast på handskarna om händerna är torra. Justera handkän vid fingrarna, handflatan och handleden. Ta av handskarna genom att dra i manschettområdet.

6. RENGÖRING

Smuts, orsakad av t.ex. främmande substanser, samt felaktig rengöring kan försämra skyddseffekten. Avlägsna smuts med mild tvålning och ljummet vatten. Låt lufttorka i rumstemperatur eller rengöring. Får ej blekas, strykas eller kentsvättas.

7. TILLVERKNINGSDATUM

Tillverkningsdatum se på etiketten ☐ (MM/AAAA) på etiketten.

8. FÖRVARING

Förvara i originalförpackningen på en ljuskyddad, dammfri och torr plats. Förvara vid en temperatur mellan 0 °C och +30 °C. Förvara inte i närheten av fuktande, aggressiva, kemiska ämnen, lösningsmedel, fukt och smuts. Förvara inte handskarna våta eller under vårdbehandling. Hållbarhet: 5 år.

9. HÅLLBARHETSTID

Kassera senast 5 år efter tillverkningsdatum samt vid skador eller svår smuts. Tillverkningsdatum, se stämpel ☐ (MM/AAAA) på tvålkonserverns baksida.

10. AVFALLSHANTERING

Sortera som hushållsavfall efter avsedd användning.

11. CERTIFIERING

11.1 INSETT

Uppfyller kraven i PSD-förordningen (EU) 2016/425. Handlä enligt EN 388:2016+A1:2018 och EN ISO 21420:2020. Ruksivce enligt II. Kontrolletnad och certifierad (modul B) av Bureau Veritas Consumer Products Ser-vices Germany GmbH - Businesspark A96 - 86842 Tuerkheim - Tyskland - Notified Body Number: 2004. EU förklarar om överensstämmelse finns på följande adress: https://www.hellmann-group.com/service/06wrt6a2s/06c