



## TKHS 315 C - 2,8 DNB für Drehstrom

- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Universelle Tischkreissäge in Basisausstattung
- Ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle
- Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz - wartungsfrei und robust
- Universalanschlag mit Magnetführung für exakte Längs- und Gehrungsschnitte
- Stufenlos höhenverstellbares Sägeblatt
- Komfortable Einstellung der Sägeblattneigung von vorne
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte
- Abklappbare Tischverlängerung
- Gestell und Motor vormontiert
- Drehmomentstarker Drehstrommotor

Bestell-Nr.	0103152100
EAN-Code	4003665404417
Abmessungen	1650 x 650 x 1000 mm
Max. Auflagefläche	800 x 550 mm
Arbeitshöhe	850 mm
Schnitthöhe	0 - 85 mm
Max. Schnitthöhe 90/45°	85 / 60 mm
Max. Schnittbreite am Parallelanschlag	290 mm
Max. Materialbreite am Winkelanschlag	220 mm
Leerlaufdrehzahl	2990 /min
Schnittgeschwindigkeit	50 m/s
Sägeblatt	315 x 30 mm
Sägeblatt-Schwenkbereich	0 - 45 °
Netzspannung	380 - 415 V
Nennaufnahmeleistung	2800 W
Gewicht	64 kg

### Lieferumfang

Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne), Fahrgestell inkl. Handgriffe, Universalanschlag, Tischverlängerung (550 x 800 mm), Späneabsaugeinrichtung, Schiebestock