



## SPA 1702 W

- Rohluftentstauber für (halb-)stationäre Holzbearbeitungsmaschinen (landesspezifische Vorschriften beachten!)
- Reduziert den Staubgehalt erheblich
- Filtermaterial der Staubklasse L
- Schneller Wechsel des Einsatzorts durch stabile Rollen und einfachen Anschluss
- Kippsicheres Untergestell mit abgestütztem Spänesack
- Umfangreiches Zubehör: Einschaltautomaten, Filterpatronen, Schläuche und Adapter

Bestell-Nr.	0130170100
EAN-Code	4003665398358
Abmessungen	882 x 562 x 1671 mm
Max. Unterdruck	1730 Pa
Max. Volumenstrom	1010 m <sup>3</sup> /h
Filterfläche	1.1 m <sup>2</sup>
Schlauchanschluss-Ø	100 mm
Spänesackvolumen	90 l
Netzspannung	220 - 240 V
Nennaufnahmeleistung	0.75 kW
Gewicht	24 kg

### Lieferumfang

Saugschlauch 100 x 2500 mm, Filtersack aus Nadel-  
filz, Spänefangsack