



DH 330

- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht
- Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel
- Einfache Einstellung gängiger Durchlasshöhen über Rastpunkte
- Leistungsstarker Universalmotor für durchzugsstarken Antrieb und gleichmäßiges Hobelbild
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Präzise Spandickeneinstellung für schnelles und exaktes Hobeln
- Große Zufuhr- und Abnahmetische unterstützen die Durchführung langer Werkstücke
- Hobelwerkverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Verstellen der Spanabnahme-Einstellung

Bestell-Nr. EAN-Code	0200033000 4003665424477
Abmessungen	579 x 857 x 574 mm
Spanabnahme Dickenhobeln	0 - 3 mm
Material Dickentisch	Alu-Guss Edel- stahl belegt
Dickentisch L x B	840 x 330 mm
Durchlasshöhe/-breite	152 / 330 mm
Vorschubgeschwindigkeit	7 m/min
Durchmesser der Messerwelle	47 mm
Anzahl der Messer	2
Drehzahl der Messerwelle	9800 /min
Netzspannung	220 - 240 V
Nennaufnahmeleistung	1800 W
Gewicht	35 kg

Lieferumfang

2 eingebaute HSS-Wendehobelmesser, Schiebstock, Absaugstutzen