



Flexiamant super 115x2,0x22,23 Stahl, Trennscheibe, gekröpft

- Universalscheibe für die Metallbearbeitung
- Härte: hart
- Extrem hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
- Beste Ergebnisse bei Verwendung von leistungsstarken Winkelschleifern
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Bestell-Nr. | 61610000 |
| EAN-Code | 4007430437389 |
| Qualitätsklasse | A 36-T |
| Durchmesser x Dicke x Bohrung | 115 x 2 x 22.23 mm |
| Ausführung | gekröpft |
| Max. Drehzahl | 13300 /min |
| Verkaufseinheit / Verpackungseinheit | 1 / 25 |