



Flexiamant super 125x2,0x22,23 Stahl, Trennscheibe, gekröpft

- Universalscheibe für die Metallbearbeitung
- Härte: hart
- Extrem hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
- Beste Ergebnisse bei Verwendung von leistungsstarken Winkelschleifern
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.	616101000
EAN-Code	4007430437341
Qualitätsklasse	A 36-T
Durchmesser x Dicke x Bohrung	125 x 2 x 22.23 mm
Ausführung	gekröpft
Max. Drehzahl	12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25