



## Flexiamant super 180x2,0x22,23 Stahl, Trennscheibe, gekröpft

- Universalscheibe für die Metallbearbeitung
- Härte: hart
- Extrem hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
- Beste Ergebnisse bei Verwendung von leistungsstarken Winkelschleifern
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>61610200</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430437358</b>
Qualitätsklasse	A 36-T
Durchmesser x Dicke x Bohrung	180 x 2 x 22.23 mm
Ausführung	gekröpft
Max. Drehzahl	8500 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25