



Flexiamant super 230x2,5x22,23 Stahl, Trennscheibe, gekröpft Ausführung

- Universalscheibe für die Metallbearbeitung
- Härte: hart
- Extrem hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
- Beste Ergebnisse bei Verwendung von leistungsstarken Winkelschleifern
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.	616103000
EAN-Code	4007430437365
Qualitätsklasse	A 36-T
Durchmesser x Dicke x Bohrung	230 x 2,5 x 22,23 mm
Ausführung	gekröpft
Max. Drehzahl	6600 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25