



Flexiamant super 125x2,0x22,23 Stahl, Trennscheibe, gerade Ausführung

- Universalscheibe für die Metallbearbeitung
- Härte: hart
- Extrem hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
- Beste Ergebnisse bei Verwendung von leistungsstarken Winkelschleifern
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.
EAN-Code

616107000
4007430431745

Qualitätsklasse

A 36-T

Durchmesser x Dicke x Boh-
rung

125 x 2 x
22.23 mm

Ausführung

gerade

Max. Drehzahl

12200 /min

Verkaufseinheit / Verpackungs-
einheit

1 / 25