



Flexiamant super 180x2,0x22,23 Stahl, Trennscheibe, gerade Ausführung

- Universalscheibe für die Metallbearbeitung
- Härte: hart
- Extrem hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
- Beste Ergebnisse bei Verwendung von leistungsstarken Winkelschleifern
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr. EAN-Code	616111000 4007430431783
Qualitätsklasse	A 36-T
Durchmesser x Dicke x Bohrung	180 x 2 x 22.23 mm
Ausführung	gerade
Max. Drehzahl	8500 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25