



Flexiamant super 230x3,0x22,23 Alu, Trennscheibe, gerade Ausführung

- Universalscheibe mit offener Struktur zur Bearbeitung von NE-Metallen wie Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze usw.
- Härte: weich
- Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- Achtung: In geschlossenen Räumen ist eine gute Absaugung Pflicht, da Aluminiumstaub in hoher Konzentration zu Explosionen führen kann!

Bestell-Nr.	61612600
EAN-Code	4007430400239
Qualitätsklasse	A 30-O
Durchmesser x Dicke x Bohrung	230 x 3 x 22.23 mm
Ausführung	gerade
Max. Drehzahl	6600 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25