



Flexiamant 180x3,0x22,23 Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung

- Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
- Härte: weich
- Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
- Eisen- und schwefelarm < 0,1 %
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.	616163000
EAN-Code	4007430400666
Qualitätsklasse	A 30-P
Durchmesser x Dicke x Bohrung	180 x 3 x 22.23 mm
Ausführung	gerade
Max. Drehzahl	8500 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25