



## Flexiamant 230x3,0x22,23 Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung

- Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
- Härte: weich
- Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
- Eisen- und schwefelarm < 0,1 %
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>61616700</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430400673</b>
Qualitätsklasse	A 30-P
Durchmesser x Dicke x Bohrung	230 x 3 x 22.23 mm
Ausführung	gerade
Max. Drehzahl	6600 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25