



**Schleiftopf 110/90x55x22,23 A 16 Q, Stahl,
kegelige Ausführung, VPE: 1 Stück**

- Flächenschliff im gesamten Metallbereich mit Winkelschleifern
- Härte: hart
- Kunstharzgebunden
- Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 50 m/s
- Für Winkelschleifer mit Schleifscheiben-Ø 180 mm und 230 mm

Bestell-Nr.	61617000
EAN-Code	4007430400680

Durchmesser x Dicke x Bohrung	110 x 55 x 22.23 mm
-------------------------------	---------------------

Max. Drehzahl	8600 /min
---------------	-----------

Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 6
--------------------------------------	-------