



**Schleiftopf 110/90x55x22,23 C 36 M, Stein,  
kegelige Ausführung, VPE: 6 Stück**

- Für allgemeine Arbeiten
- Kunstharzgebunden
- Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
- Flächenschliff in der gesamten Steinbearbeitung
- Auch geeignet für Gussmaterialien und NE-Metalle
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 50 m/s
- Für Winkelschleifer mit Schleifscheiben-Ø 180 mm und 230 mm
- Härte: mittelhart

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>616177000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430436504</b>

Durchmesser x Dicke x Bohrung	110 x 55 x 22.23 mm
-------------------------------	---------------------

Max. Drehzahl	8600 /min
---------------	-----------

Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 6
--------------------------------------	-------