



## Flexiarapid 150x1,6x22,23 Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung

- Dünne Hochleistungsscheibe speziell für rostfreie, dünnwandige Materialien wie z. B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte
- Härte: hart
- Sehr hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
- Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- A 60-R bei 1 mm Stärke; A 46-R bei 1,6 mm Stärke; A 30-R bei 1,9 mm Stärke

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>616183000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430441683</b>
Qualitätsklasse	A 30-R
Durchmesser x Dicke x Bohrung	150 x 1.6 x 22.23 mm
Ausführung	gerade
Max. Drehzahl	10200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25