



Flexiarapid 115x1,0x22,23 Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung

- Dünne Hochleistungsscheibe speziell für rostfreie, dünnwandige Materialien wie z. B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte
- Härte: hart
- Sehr hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
- Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- A 60-R bei 1 mm Stärke; A 46-R bei 1,6 mm Stärke; A 30-R bei 1,9 mm Stärke

Bestell-Nr.	61618600
EAN-Code	4007430445421
Qualitätsklasse	A 60-R
Durchmesser x Dicke x Bohrung	115 x 1 x 22.23 mm
Ausführung	gerade
Max. Drehzahl	13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25