



## Flexiarapid super 115x0,8x22,23 mm, Inox, Trennscheibe, gekröpft Ausführung

- Die superdünne Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung
- Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, IN-OX), Federstähle, Werkzeugstähle
- Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw.
- Trennscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte
- Härte: hart
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>61620800</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430200433</b>
Qualitätsklasse	A 60-U
Durchmesser x Dicke x Bohrung	115 x 0.8 x 22.23 mm
Ausführung	gekröpft
Max. Drehzahl	13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 50