



Flexiarapid super 180x1,6x22,23 Inox, Trennscheibe, gekröpft Ausführung

- Die superdünne Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung
- Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), Federstähle, Werkzeugstähle
- Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw.
- Trennscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte
- Härte: hart
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.	616227000
EAN-Code	4007430135087

Qualitätsklasse	A 36-U
Durchmesser x Dicke x Bohrung	180 x 1.6 x 22.23 mm
Ausführung	gekröpft
Max. Drehzahl	8500 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25