



## Flexiarapid super 230x1,9x22,3 Inox, Trenscheibe, gekröpft Ausführung

- Die superdünne Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung
- Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, IN-OX), Federstähle, Werkzeugstähle
- Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw.
- Trenscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte
- Härte: hart
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>616229000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430135063</b>
Qualitätsklasse	A 36-U
Durchmesser x Dicke x Bohrung	230 x 1.9 x 22.23 mm
Ausführung	gekröpft
Max. Drehzahl	6600 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25