



## Special Edition II 115 x 1,0 x 22,23 mm, Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung

- Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen/Edelstahlbearbeitung
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei ( $\text{Fe} + \text{S} + \text{Cl} \leq 0,1\%$ )
- Gute Schnittleistung bei guter Standzeit, geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung
- OSA-zertifizierte Trennscheibe

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>616257000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4061792194854</b>
Qualitätsklasse	A 60-T
Durchmesser x Dicke x Bohrung	115 x 1 x 22.23 mm
Ausführung	gerade
Max. Drehzahl	13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25