



## Flexiamant super 115x6,0x22,23 Stahl, Schruppscheibe, gekröpft Ausführung

- Universalscheibe für die gesamte Metallbearbeitung
- Besonders geeignet für Entgratungsarbeiten und Kantenschliff, auch für die Gussbearbeitung
- Härte: hart
- Gute Abtragsleistung bei extrem guter Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>616275000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430061096</b>
Qualitätsklasse	A 24-T
Durchmesser x Dicke x Bohrung	115 x 6 x 22.23 mm
Ausführung	gekröpft
Max. Drehzahl	13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25