



Flexiamant super 180x6,0x22,23 Stahl, Schruppscheibe, gekröpft Ausführung

- Universalscheibe für die gesamte Metallbearbeitung
- Besonders geeignet für Entgratungsarbeiten und Kantenschliff, auch für die Gussbearbeitung
- Härte: hart
- Gute Abtragsleistung bei extrem guter Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.	616277000
EAN-Code	4007430061485
Qualitätsklasse	A 24-T
Durchmesser x Dicke x Bohrung	180 x 6 x 22.23 mm
Ausführung	gekröpft
Max. Drehzahl	8500 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 10