



M-Calibur 125 x 1,6 x 22,23 Inox, TF 41

- Die neueste Generation von Trennscheiben mit keramischen Schleifkorn
- Maximale Schnittleistung bei extrem hoher Standzeit durch Verwendung von keramischen Spezialkorund und neuartiger Bindung
- Höchste Produktivität und Arbeitsfortschritt
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, IN-OX), hochlegierte Stähle, Federstähle, Werkzeugstähle
- Härte: hart
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.	61628600
EAN-Code	4007430256805
Qualitätsklasse	CA 46-U
Durchmesser x Dicke x Bohrung	125 x 1,6 x 22,23 mm
Ausführung	gerade
Max. Drehzahl	12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25