



M-Calibur 125 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27

- Die neueste Generation von Schruppscheiben mit keramischem Schleifkorn
- Maximale Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit durch Verwendung von keramischem Spezialkorund und neuartiger Bindung
- Höchste Produktivität und Arbeitsfortschritt
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), hochlegierte Stähle, Federstähle, Werkzeugstähle
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
- Härte: mittelhart

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Bestell-Nr. | 616291000 |
| EAN-Code | 4007430256829 |
| Qualitätsklasse | CA 36-O |
| Durchmesser x Dicke x Bohrung | 125 x 7 x 22.23 mm |
| Ausführung | gekröpft |
| Max. Drehzahl | 12200 /min |
| Verkaufseinheit / Verpackungseinheit | 1 / 25 |