



M-Calibur 180 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27

- Die neueste Generation von Schruppscheiben mit keramischem Schleifkorn
- Maximale Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit durch Verwendung von keramischem Spezialkorund und neuartiger Bindung
- Höchste Produktivität und Arbeitsfortschritt
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), hochlegierte Stähle, Federstähle, Werkzeugstähle
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
- Härte: mittelhart

Bestell-Nr.	616292000
EAN-Code	4007430289988
Qualitätsklasse	CA 36-O
Durchmesser x Dicke x Bohrung	180 x 7 x 22.23 mm
Ausführung	gekröpft
Max. Drehzahl	8500 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 10