



Flexiamant 125x2,5x22,23 Stahl, Trennscheibe, gekröpft

- Universalscheibe für die Metallbearbeitung
- Härte: mittel
- Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
- Ausgewogen in Schnittleistung und Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.	616310000
EAN-Code	4007430401151
Qualitätsklasse	A 30-R
Durchmesser x Dicke x Bohrung	125 x 2,5 x 22,23 mm
Ausführung	gekröpft
Max. Drehzahl	12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25