



Flexiamant super 350x3,0x25,4 Stahl, Trennscheibe, gerade Ausführung

- Gute Schnittleistung bei guter Standzeit in Stahl
- Harte Ausführung für leistungsstarke Maschinen (Maschinenbelastung > 3 KW)
- A 36-S: mit einem innenliegenden Gewebe für schnelle Schnitte
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.	616339000
EAN-Code	4007430109132
Qualitätsklasse	A 36-S
Durchmesser x Dicke x Bohrung	350 x 3 x 25.4 mm
Ausführung	gerade
Max. Drehzahl	4365 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 10