



Flexiamant super 350x3,0x25,4 Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung

- Mittelharte Spezial-Trennscheibe für rostfreien Stahl
- Hohe Schnittleistung bei guter Standzeit
- Eisen- und schwefelarm < 0,1 %
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- Mittelharte Ausführung für leistungsschwächere Maschinen (Maschinenbelastung < 3 KW)
- Geeignet für rostfreie Stähle

Bestell-Nr.	616343000
EAN-Code	4007430128836
Qualitätsklasse	A 36-R
Durchmesser x Dicke x Bohrung	350 x 3 x 25.4 mm
Ausführung	gerade
Max. Drehzahl	4365 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 10