



## 50 Flexiarapid super 105x1,0x16,0 Inox, Trennscheibe,TF 41

- Die superdünne Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung
- Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, IN-OX), Federstähle, Werkzeugstähle
- Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw.
- Trennscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte
- Härte: hart
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>616347000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4061792187627</b>

Qualitätsklasse	A 60-U
Durchmesser x Dicke x Bohrung	105 x 1 x 16 mm
Ausführung	gerade
Max. Drehzahl	15300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	50 / 1