



Novoflex 115x3,0x22,23 Stahl, Trennscheibe, gekröpft Ausführung

- Qualität Novoflex: leistungsstarke Einstiegsklasse
- Härte: mittelhart
- Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung
- Gute Schnittleistung bei guter Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.	61642000
EAN-Code	4007430132802
Qualitätsklasse	A 30
Durchmesser x Dicke x Bohrung	115 x 3 x 22.23 mm
Ausführung	gekröpft
Max. Drehzahl	13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25