



Novoflex 100x6,0x16,0 Stahl, Schruppscheibe, gekröpft

- Qualität Novoflex: leistungsstarke Einstiegsklasse
- Härte: mittelhart
- Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung
- Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.	616429000
EAN-Code	4007430122742
Qualitätsklasse	A 24
Durchmesser x Dicke x Bohrung	100 x 6 x 16 mm
Ausführung	gekröpft
Max. Drehzahl	15300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25