



Novoflex 125x2,5x22,23 Stahl, Trennscheibe, gerade Ausführung

- Qualität Novoflex: leistungsstarke Einstiegsklasse
- Härte: mittelhart
- Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung
- Gute Schnittleistung bei guter Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.	616444000
EAN-Code	4007430433909
Qualitätsklasse	A 30
Durchmesser x Dicke x Bohrung	125 x 2,5 x 22,23 mm
Ausführung	gerade
Max. Drehzahl	12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25