



## Novoflex 230x3,0x22,23 Stahl, Trennscheibe, gerade Ausführung

- Qualität Novoflex: leistungsstarke Einstiegsklasse
- Härte: mittelhart
- Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung
- Gute Schnittleistung bei guter Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>616452000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430433961</b>
Qualitätsklasse	A 30
Durchmesser x Dicke x Bohrung	230 x 3 x 22.23 mm
Ausführung	gerade
Max. Drehzahl	6600 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25