



## Novoflex 180x3,0x22,23 Stahl, Trennscheibe, gekröpft Ausführung

- Qualität Novoflex: leistungsstarke Einstiegsklasse
- Härte: mittelhart
- Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung
- Gute Schnittleistung bei guter Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>616457000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430122704</b>
Qualitätsklasse	A 30
Durchmesser x Dicke x Bohrung	180 x 3 x 22.23 mm
Ausführung	gekröpft
Max. Drehzahl	8500 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25