



Novoflex 125x6,0x22,23 Stahl, Schrappscheibe, gekröpft Ausführung

- Qualität Novoflex: leistungsstarke Einstiegsklasse
- Härte: mittelhart
- Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung
- Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Bestell-Nr. | 616462000 |
| EAN-Code | 4007430434029 |
| Qualitätsklasse | A 24 |
| Durchmesser x Dicke x Bohrung | 125 x 6 x 22.23 mm |
| Ausführung | gekröpft |
| Max. Drehzahl | 12200 /min |
| Verkaufseinheit / Verpackungseinheit | 1 / 25 |