



Novoflex 150x6,0x22,23 Stahl, Schrappscheibe, gekröpft Ausführung

- Qualität Novoflex: leistungsstarke Einstiegsklasse
- Härte: mittelhart
- Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung
- Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.	61646400
EAN-Code	4007430434043
Qualitätsklasse	A 24
Durchmesser x Dicke x Bohrung	150 x 6 x 22.23 mm
Ausführung	gekröpft
Max. Drehzahl	10200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25