



Novoflex 180x6,0x22,23 Stahl, Schrappscheibe, gekröpft Ausführung

- Qualität Novoflex: leistungsstarke Einstiegsklasse
- Härte: mittelhart
- Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung
- Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.	616465000
EAN-Code	4007430434050

Qualitätsklasse	A 24
-----------------	------

Durchmesser x Dicke x Bohrung	180 x 6 x 22.23 mm
-------------------------------	--------------------

Ausführung	gekröpft
------------	----------

Max. Drehzahl	8500 /min
---------------	-----------

Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 10
--------------------------------------	--------