



## Combinator 115x1,9x22,23 mm, Inox, Trenn- u. Schrupscheibe, gekröpfte Ausführung

- Eine Schleifscheibe für zwei Anwendungen: schnelles Trennen und leichtes Entgraten/Schleifen
- Universell einsetzbar für die Bearbeitung von rostfreien Stählen, als auch für die allgemeine Metallbearbeitung
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- Härte: hart
- Reduziert Arbeitskosten durch die Einsparung von Rüstzeiten
- Vermeidet zeitaufwändigen Scheibenwechsel im mobilen Einsatz
- Höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards durch form- und seitenstabile Scheibenausführung (geprüfte Sicherheit durch 3 vollflächige Gewebelagen)
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

Bestell-Nr. EAN-Code	61650000 4007430186911
Qualitätsklasse	A 46-U Combinator Inox
Durchmesser x Dicke x Bohrung	115 x 1.9 x 22.23 mm
Ausführung	gekröpft
Max. Drehzahl	13200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25